

Schüttapparat nach „Werksnorm“ customer - focused solution

Die Schüttapparat, die in Anlehnung an die Schüttdichteapparat nach ISO 697 produziert ist, kann zur Vorbereitung von Klopfdichtemessungen verwendet werden. Um die Befüllung der Klopfdichtemesszylinder unter reproduzierbaren Bedingungen zu gewährleisten, wird der Messzylinder über den Schüttrichter, mit der für die Klopfdichtemessung erforderlichen Probenmenge, befüllt.

Normative Verweisung:

- Werksnorm in Anlehnung an:
 - Bestimmung der Schüttdichte – Verfahren durch Messen der Masse eines gegebenen Volumens DIN ISO 697
- Füllverfahren für:
 - Metallpulver - Bestimmung der Klopfdichte EN ISO 3953:2011-05



Schüttapparat mit Messzylinder für Klopfdichtemessungen

Schüttapparat:

(Art: L5056605W)

Vollständige Apparatur aus Edelstahl, stabiles und rutschfestes Stativ.

Die Schütthöhe kann variiert werden. Der Trichter ist durch eine Schiebeöffnung zu bedienen.

Der übersichtliche Aufbau ermöglicht eine einfache Bedienung und Reinigung.

Bestehend aus:

- Schütt -Trichter Ø 55 mm mit Schiebeöffnung, Edelstahl
- Großes stabiles Spezialstativ mit Markierung, Edelstahl
- Abstandslehre 25 mm



Schütttrichter und Schiebeöffnung