

BOLA-Rührwellen und Zusatzflügel, Bohlender BOLA Stirring Shafts and Additional Blades

Die BOLA-Rührwellen bestehen aus einer Edelstahlwelle mit PTFE-Ummantelung, sowie der Rührereinheit aus Voll-PTFE. Der Edelstahlkern verleiht ihnen die nötige Festigkeit. Dadurch lassen sie sich problemlos in der Spannzange des Rührwerks festklemmen. Da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt, sind die Rührwellen nahezu universell chemisch resistent und ermöglichen hohe Einsatztemperaturen.

BOLA-Rührwellen stimmen maßlich mit den (KPG) Glas-Rührwellen überein und sind dadurch jederzeit austauschbar.

① Halbmond

Länge mm	Welle-Ø mm	Spann-Ø mm	Rührkreis mm	Best.-Nr.
350	8	6,5	65	24 17 37602
450	8	6,5	90	24 17 37608
350	10	8,0	90	24 17 37612
450	10	8,0	90	24 17 37614
510	10	8,0	90	24 17 37616
600	10	8,0	90	24 17 37618

② Zentrifugal

Länge mm	Welle-Ø mm	Spann-Ø mm	Rührkreis mm	Best.-Nr.
350	6	4,7	50	24 17 37704
450	10	8,0	90	24 17 37714
600	10	8,0	90	24 17 37716

③ Propeller


Länge mm	Welle-Ø mm	Spann-Ø mm	Rührkreis mm	Best.-Nr.
350	6	4,0	25	10 17 68212
350	6	4,0	40	10 17 68224
450	6	4,7	50	24 17 37808
350	8	6,5	75	24 17 37812
450	8	6,5	75	24 17 37814
450	10	8,0	75	24 17 37818
600	10	8,0	75	24 17 37820
800	10	8,0	75	24 17 37822
800	16	14,0	200	10 17 69258

④ Anker

Länge mm	Welle-Ø mm	Spann-Ø mm	Rührkreis mm	Best.-Nr.
350	8	6,5	60	24 17 38402
600	8	6,5	100	24 17 38410
350	10	8,0	80	24 17 38416
600	10	8,0	100	24 17 38424
1200	16	14,0	150	24 17 38464

⑤ Maxi

Länge mm	Welle-Ø mm	Spann-Ø mm	Rührkreis mm	Best.-Nr.
600	10	8,0	140	24 17 39234
800	10	8,0	140	24 17 39240
1000	16	10,0	200	10 17 69265
1000	16	14,0	200	24 17 39264
1200	16	14,0	200	10 17 69270



⑥ Zusatzflügel

Die ideale Ergänzung/Erweiterung zu den bestehenden Rührwellen mit feststehender Rühreinheit sind die Zusatzflügel. Sie lassen sich optional auf jeder Welle mit Ø 8 oder 10 mm in der Höhe und in der Drehrichtung frei positionieren (der passende Gabelschlüssel liegt jedem Zusatzflügel bei). Die Rührflügel selbst sind aus PTFE, die Klemmbefestigungen aus einem speziellen PTFE-Compound gefertigt. Dadurch ist die hohe chemische und thermische Resistenz gewährleistet.

Dieses „Baukastensystem“ ermöglicht es dem Anwender, seinen Wunschrührer nach seinen Vorstellungen individuell zusammenzusetzen.

Artikel	Welle-Ø mm	Rührkreis mm	Best.-Nr.
Propeller-dreiflüglig	8	75	24 17 44008
Propeller-dreiflüglig	10	75	24 17 44010
Maxi-Propeller-dreiflüglig	10	140	24 17 44110
Anker	8	60×40×25×30	24 17 44508
Anker	10	80×50×30×44	24 17 44516
Flügel	8	80×18	24 17 44608
Flügel	10	110×20	24 17 44612

