

Standard-Küvetten, Hellma® Standard Cells

① Makro, ohne Falzdeckel, Typ 6030

Aus Optischem Glas (360 – 2500 nm) und Quarzglas Typ 6030-UV (260 – 2500 nm)
Außenmaße H x B: 45 x 12,5 mm

Schichtdicke mm	Volumen µl	Material	Best.-Nr.
10	3500	Optisches Glas	19 55 10001
20	7000	Optisches Glas	19 55 10021
40	14000	Optisches Glas	19 55 10031
50	17500	Optisches Glas	19 55 10041
10	3500	HOQ 310 H	19 55 10002

② Makro, mit Falzdeckel, Typ 100

Aus Optischem Spezialglas (320 – 2500 nm), Quarzglas SUPRASIL® (200 – 2500 nm) oder SUPRASIL® 300 (200 – 3500 nm).
Außenmaße H x B: 45 x 12,5 mm

Schicht- dicke mm	Volumen µl	Opt. Spezialglas	Material Quarzglas SUPRA- SIL®	SUPRASIL® 300
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1	350	19 55 11011	19 55 11012	19 55 11014
2	700	19 55 11021	19 55 11022	19 55 11024
5	1750	19 55 11051	19 55 11052	10 55 11054
10	3500	19 55 11101	19 55 11102	19 55 11104
20	7000	19 55 11201	19 55 11202	19 55 11204
40	14000	19 55 11401	19 55 11402	19 55 11404
50	17500	19 55 11501	19 55 11502	19 55 11504
100	35000	19 55 11601	19 55 11602	

③ Makro, mit Stopfen, Typ 110

Aus Optischem Spezialglas (320 – 2500 nm), Quarzglas SUPRASIL® (200 – 2500 nm) oder SUPRASIL® 300 (200 – 3500 nm). Ab Volumen 14000 µl mit 2 Stopfen.
Außenmaße H x B: 46 x 12,5 mm (mit Stopfen 54 mm hoch)

Schicht- dicke mm	Volumen µl	Opt. Spezialglas	Material Quarzglas SUPRA- SIL®	SUPRASIL® 300
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1	350	19 55 12011	19 55 12012	19 55 12014
2	700	19 55 12021	19 55 12022	19 55 12024
5	1750	19 55 12051	19 55 12052	19 55 12054
10	3500	19 55 12101	19 55 12102	19 55 12104
20	7000		19 55 12202	19 55 12204
40	14000		19 55 12402	
50	17500	19 55 12501	19 55 12502	
100	35000		19 55 12602	

④ Halbmikro ohne Falzdeckel, Typ 6040

Aus Optischem Glas (360 – 2500 nm) und Quarzglas Typ 6040-UV (260 – 2500 nm)
Außenmaße H x B: 45 x 12,5 mm, innere Breite 4 mm

Schichtdicke mm	Vol. µl	Material	Best.-Nr.
10	1400	Optisches Glas	19 55 10009
10	1400	HOQ 310 H	19 55 10010

⑤ Halbmikro mit Falzdeckel, Typ 104

Aus Optischem Spezialglas (320 – 2500 nm), Quarzglas SUPRASIL® (200 – 2500 nm) oder SUPRASIL® 300 (200 – 3500 nm).
Außenmaße H x B: 45 x 12,5 mm, innere Breite 4 mm

Schichtdicke mm	Vol. µl	Material	Best.-Nr.
10	1400	Optisches Spezialglas	19 55 13101
50	7000	Optisches Spezialglas	19 55 13501
5	700	Quarzglas SUPRASIL®	10 55 13052
10	1400	Quarzglas SUPRASIL®	19 55 13102
50	7000	Quarzglas SUPRASIL®	19 55 13502
10	1400	Quarzglas SUPRASIL® 300	19 55 13104

⑥ Halbmikro, rechteckig, schwarz, mit Falzdeckel, Typ 104B

Außenmaße H x B: 45 x 12,5 mm, innere Breite 4 mm
Schichtdicke: 10 mm, Vol. 1400 µl

Material	Best.-Nr.
Optisches Spezialglas (320-2500 nm)	19 55 13601
Quarzglas SUPRASIL® (200-2500 nm)	19 55 13602

