

Durchfluss-Küvetten, Hellma® Flow-Through Cells

① Durchfluss-Küvetten, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Typ 176.000

Außenmaße H x B x T: 38,5 bzw. 45 x 12,5 x 12,5 mm
 Apertur: 11 x 4 mm
 Material: Quarzglas SUPRASIL® (200 – 2500 nm)

Schichtdicke mm	Volumen µl	Zentrum	Best.-Nr.
10	450	15	19 55 30102
10	450	8,5	19 55 30832

② Durchfluss-Küvetten, kompakt mit 2 Schraubanschlüssen und FEP-Schläuchen, Typ 170.700

Außenmaße H x B x T: 35 x 12,5 x 12,5 mm
 Apertur: 17,5 x 3,5 mm
 Material: Quarzglas SUPRASIL® (200 – 2500 nm)

Schichtdicke mm	Volumen µl	Best.-Nr.
1	62	19 55 22252
2	124	19 55 22322

③ Durchfluss-Küvetten, kompakt mit 2 Schraubanschlüssen und FEP-Schläuchen, Typ 176.700

Außenmaße H x B x T: 35 x 12,5 x 12,5 mm
 Apertur: 11 x 3,5 mm
 Material: Quarzglas SUPRASIL® (200 – 2500 nm)

Schichtdicke mm	Volumen µl	Zentrum	Best.-Nr.
10	390	15	19 55 15102
10	390	8,5	19 55 15832

④ Durchfluss-Küvetten, kompakt mit 2 Schraubanschlüssen und FEP-Schläuchen, Typ 178.710

Außenmaße H x B x T: 35 x 12,5 x 12,5 mm
 Apertur: 3 mm Ø (Zentrum-Maß angeben)

Schicht- dicke mm	Vol. µl	Zentrum	Material	Best.-Nr.
10	80	15	Optisches Spezialglas (320 – 2500 nm)	10 55 11163
10	80	8,5	Optisches Spezialglas (320 – 2500 nm)	19 55 21161
10	80	15	Quarzglas SUPRASIL® (200 – 2500 nm)	10 55 11164
10	80	8,5	Quarzglas SUPRASIL® (200 – 2500 nm)	19 55 21162

