

Diskmischer und Rotator, Phoenix Instrument Disk-Mixer and Rotator



WWSB5015



Diskmischer RS-RD 20 / Rotator RS-RR 20

Zur sanften und schonenden Durchmischung von Proben in verschiedenen Röhrchen und Behältern. Die Einstellung und Steuerung der Parameter Geschwindigkeit und Zeit erfolgt leicht und zuverlässig mittels LCD-Display.

- Lieferung inklusive Drehteller (RS-RD 20) / Drehmodul (RS-RR20) für 50 ml Röhrchen
- Dual-Use-Rotator RS-RR 20 kann auch als Diskmischer eingesetzt werden
- sanfter Anlauf
- rutschfeste, justierbare Schraubfüße
- beleuchtetes Display zur Einstellung der Umdrehungszahl und Zeit
- Überlastschutz mit LED-Anzeige
- 2 Jahre Garantie

Technische Daten:

Netzanschluss:	100–240 V / 50–60 Hz
Geschwindigkeit:	10 bis 70 rpm
Timer-Funktion:	1 bis 1199 Min.
Betrieb:	Zeit-/Dauerbetrieb
Umgebungstemperatur:	4 bis 40°C

Artikel	Best.-Nr.
① Diskmischer RS-RD 20	10 13 75820
② Rotator RS-RR 20	10 13 75920

Zubehör Drehteller für RS-RD 20

Artikel	für	Best.-Nr.
Drehteller RSE-RD 05	60 × 1,5 ml Röhrchen	10 13 75805
Drehteller RSE-RD 10	16 × 15 ml Röhrchen	10 13 75810
Drehteller RSE-RD 15	8 × 50 ml Röhrchen	10 13 75815
Adapter RSE-RD 50	zur Nutzung mehrerer Drehteller	10 13 75850

Zubehör Drehmodule für RS-RR 20

Artikel	für	Durchmischung	Best.-Nr.
Drehmodul RSE-RR 05	48 × 1,5 ml Röhrchen	horizontal	10 13 75905
Drehmodul RSE-RR 10	24 × 15 ml Röhrchen	horizontal	10 13 75910
Drehmodul RSE-RR 15	24 × 50 ml Röhrchen	horizontal	10 13 75915
Drehmodul RSE-RR 25	32 × 1,5 ml Röhrchen	vertikal	10 13 75925
Drehmodul RSE-RR 30	16 × 15 ml Röhrchen	vertikal	10 13 75930
Drehmodul RSE-RR 35	16 × 50 ml Röhrchen	vertikal	10 13 75935

Diskmischer und Rotator RS-RD 5 / RS-RR 5

Die kompakte Bauweise und das hervorragende Preis/Leistungsverhältnis zeichnen diese analogen Rotatoren aus. Lieferung inklusive Aufsatz mit Halteklipsen für 1,5/2 ml, 15 ml und 50 ml Tubes.

Technische Daten:

Netzanschluss / Frequenz:	100–240 V / 50–60 Hz
Geschwindigkeit:	10 bis 80 rpm

Artikel	Best.-Nr.
③ Diskmischer RS-RD 5	10 13 75705
④ Rotator RS-RR 5	10 13 75605

